

BRASURES, DOSEURS ET CISAILLES / DOSEURS MANUELS ET AIGUILLES POUR BRASURES EN PÂTE

Doseurs manuels HILDERBRAND MK3 et aiguilles

PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES

- Doseurs manuels de brasures en pâte MK3-B standard, permet d'appliquer les brasures en pâte de HILDERBRAND et d'autres pâtes épaisses.
- Très grande maniabilité et simplicité d'utilisation, grâce à sa légèreté.
- Utilisation des seringues 3 cc, standard pouvant contenir au maximum 10 g de pâte.
- Possibilité d'utiliser toutes les aiguilles d'un Ø intérieur de 0,25 à 1,2 mm, coût peu élevé.
- Existe en boîte standard avec 1 brasure en pâte argent et aiguilles réf MK3 B.
- Le modèle MK3 peut être livré seul sans brasure.
- Les aiguilles se montent directement sur le doseur, vissées.



- Doseurs spécialement recommandés pour les bijoutiers, pour les réparations d'horlogerie, ainsi que pour les utilisateurs de brasure en pâte ou d'autres produits pâteux, lors d'essais ou de dosages en petites séries.
- Précis et pratique. Permettent de déposer rapidement de petites quantités de soudure en pâte (inférieures à 0,001 g) sans aucune perte. Très maniables et d'une bonne tenue en main, peu de force suffit pour faire sortir la pâte. Faciles à recharger en changeant la seringue de soudure, l'utilisateur peut également choisir le Ø de l'aiguille de distribution qui se visse directement sur celle-ci.

La soudure en pâte contenue dans la seringue ne sèche pas (utiliser le cas échéant la pointe de nettoyage).

Corps en plastique dur. Coffret contenant pour le MK3B :

- 1 distributeur MK3, 1 seringue de soudure argent, 1 aiguille Ø 0,5 mm, 1 aiguille Ø 0,6 mm.

- Le MK3 est livré seul.



- La plus utilisée des aiguilles, le Ø 0,25 mm, permet de réaliser des dépôts de 0,001 g ou inférieur, couramment.
 - Différentes dimensions d'aiguilles sont possibles. A commander à part.
 - Les aiguilles de Ø intérieur 0,25 et 0,30 mm sont à utiliser avec des matériaux à basse viscosité.
- Note : d'autres doseurs industriels, pneumatiques ou électro-pneumatiques, pour des seringues de 10 à 30 cc peuvent être proposés hors catalogue. Une fonction "teach" permet de doser la quantité idéale enregistrée par microprocesseur pour répéter le même dosage.
- Équipements de sécurité pour braser : lunettes, masques, gants, tablier de soudeur, aspiration en marche.

Référence	Doseur MK3	Recharge argent	Aiguille 0.25 mm	Aiguille 0.30 mm
410258	x1	oui	1	1
410258S	x1	non	0	0

Aiguilles pour doseur MK3, rouge

Référence	Nature	Ø intérieur mm	Couleur	Utilisation principale	Longueur mm
410258G	Aiguilles pour MK3	0,25	Rouge	Basse viscosité	23
410255ROU	Aiguilles pour MK3	0,30	Orange	Basse viscosité	23
410255ORA	Aiguilles pour MK3	0,40	Bleue	Pâte brasure	23
410255VIO	Aiguilles pour MK3	0,50	Violette	Pâte brasure	23
410255ROS	Aiguilles pour MK3	0.60	Rose	Pâte brasure	23

