

OUTILS POUR FONDS DE BOÎTES À PRESSION

SEIKO



MSA		Longueur	Kg
07.018		82 mm	0.024
07.019		86 mm	0.022
07.020		85 mm	0.021

Ouvre-boîte robuste avec manche en plastique et une lame fixe en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.



ASSORTIMENT

MSA	Dimensions emballage	Kg
07.024	155 x 145 x 37 mm	0.230

Assortiment de 4 ouvre-boîtes avec manche en plastique et une lame en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg	
07.024-A	Ouvre-boîtes, longueur 87 mm, largeur lame 10 mm	0.026	
07.024-B	Ouvre-boîtes, longueur 87 mm, largeur lame 4 mm	0.024	
07.024-C	Ouvre-boîtes, longueur 87 mm, largeur lame 10 mm	0.026	
07.024-D	Ouvre-boîtes, longueur 87 mm, largeur lame 4 mm	0.024	



-A



-B



-C



-D

PRECITEC
QUALITY



MSA	Longueur fermé	Kg
07.025	83 mm	0.041

Ouvre-boîte robuste avec manche en aluminium blanc et 2 lames rétractables en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.



MSA	Couleur	Longueur fermé	Kg
07.006-01	Rouge	83 mm	0.036
07.006-02	Noir	83 mm	0.036
07.006-03	Bleu	83 mm	0.036
07.006-04	Vert	83 mm	0.036

Ouvre-boîte robuste avec 2 lames rétractables en acier inoxydable, manche épais en plastique et 1 cure-dents pour ouvrir les boîtes avec fonds à pression.